



KN14N

Barr. ligação rápida neutro 3x25+11x4

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	63 A
------------------	------

Arquitetura

Número de polos	1
-----------------	---

Dimensões

Altura	33 mm
Largura	60 mm
Profundidade	34 mm

Tensão

Tensão nominal	230 - 230 V
----------------	-------------

Materiais

Cor	Azul
-----	------

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----