



KN14P

Bornier phase sanvis 11x4mm<sup>2</sup> + 3x25mm<sup>2</sup>

Caractéristiques techniques

Courant électrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 63 A |
|-------------------------|------|

Architecture

|                 |   |
|-----------------|---|
| Nombre de pôles | 1 |
|-----------------|---|

Dimensions

|            |       |
|------------|-------|
| Hauteur    | 33 mm |
| Largeur    | 60 mm |
| Profondeur | 34 mm |

Tension

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Tension nominale | 230 - 230 V |
|------------------|-------------|

Matières

|         |        |
|---------|--------|
| Couleur | Marron |
|---------|--------|

Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |