



KN14P

QuickConnect bezšroubový blok fázový, hnědý, 14 svorek, 3x25+11x4mm<sup>2</sup>, šíře 60mm

#### Technické vlastnosti

##### Elektrický proud

Jmenovitý proud	63 A
-----------------	------

##### Architektura

Počet pólů	1
------------	---

##### Rozměry

Výška	33 mm
Šířka	60 mm
Hloubka	34 mm

##### Napětí

Jmenovité napětí	230 - 230 V
------------------	-------------

##### Materiál

Barva	Hnědá
-------	-------

##### Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano