



KN14P

ΜΠΛΟΚ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 14 ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΦΑΣΗΣ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Όνομαστικό ρεύμα	63 A
------------------	------

Αρχιτεκτονική

Αριθμός πόλων	1
Πόλοι	1P

Διαστάσεις

Ύψος	33 mm
Πλάτος	60 mm
Βάθος	34 mm

Τάση

Όνομαστική τάση	230 - 230 V
Όνομαστική τάση μόνωσης U_i	400 V

Υλικά

Χρώμα	Καφέ
Υλικό	Πολυαμίδιο (PA)
Κωδικός RAL	8014

Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης	Σύνδεση πτερυγίου/ελατηρίου
----------------	-----------------------------

Σύνδεση

Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς	1,5 - 25,0 mm ²
Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς	1,5 - 25,0 mm ²

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι