



10136914

**Cornice tripla Berker B.7 alu/bianco polare opaco, alluminio anodizzato**

**Caratteristiche tecniche**

**Numero di moduli**

|                  |   |
|------------------|---|
| Numero di bande  | 3 |
| Numero di moduli | 3 |

**Materiali**

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Colore                | Alluminio  |
| Codice RAL            | 9006       |
| finitura superficiale | Opaco      |
| Materiale             | Alluminio  |
| Trattamento           | Anodizzato |

**Serie**

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Altezza                     | 95 mm   |
| Larghezza                   | 232 mm  |
| Profondità                  | 9,60 mm |
| Numero di unità orizzontali | 3       |
| Numero di unità verticali   | 3       |

**Acessori**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Con campo per l'etichetta | No |
|---------------------------|----|

**Protezione**

|   |      |
|---|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP20 |
| Resistenza agli urti IK                 | IK07 |

**Testo**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Tipo di montaggio | Fissaggio con morsetto<br>Per installazione verticale e orizzontale |
|-------------------|---|

**Sostenibilità**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Conformità REACh - SVHC free | Si |
| Conformità ROHS              | Si |