



KN14E

Barr. ligação rápida terra 3x25+11x4

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	63 A
------------------	------

Arquitetura

Número de polos	1
-----------------	---

Dimensões

Altura	33 mm
Largura	60 mm
Profundidade	34 mm

Tensão

Tensão nominal	230 - 230 V
----------------	-------------

Sustentabilidade

Conformidade RoHS	Sim
-------------------	-----