



KN18N

## Barr. ligação rápida neutro 4x25+14x4

### Características técnicas

#### Intensidade de corrente

Corrente nominal	63 A
------------------	------

#### Arquitetura

Número de polos	1
-----------------	---

#### Dimensões

Altura	33 mm
Largura	75 mm
Profundidade	34 mm

#### Tensão

Tensão nominal	230 - 230 V
----------------	-------------

#### Materiais

Cor	Azul
-----	------

#### Sustentabilidade

Conformidade RoHS	Sim
-------------------	-----