



KN18N

**N plint, 4x16mm<sup>2</sup>+14x4mm<sup>2</sup>**

**Tekniska egenskaper**

**Elektrisk ström**

|           |      |
|-----------|------|
| Märkström | 63 A |
|-----------|------|

**Arkitektur**

|             |   |
|-------------|---|
| Antal poler | 1 |
|-------------|---|

**Dimensioner**

|       |       |
|-------|-------|
| Höjd  | 33 mm |
| Bredd | 75 mm |
| Djup  | 34 mm |

**Spänning**

|              |             |
|--------------|-------------|
| Märkspänning | 230 - 230 V |
|--------------|-------------|

**Material**

|      |     |
|------|-----|
| Färg | Blå |
|------|-----|

**Hållbarhet**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| RoHS-överensstämmelse | Ja |
|-----------------------|----|