



ATA125069016

## ΤΕΗΑΛΙΤ ΑΤΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 52x13

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Διαστάσεις

|        |       |
|--------|-------|
| Ύψος   | 13 mm |
| Πλάτος | 52 mm |

#### Υλικά

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| Υλικό       | Ακρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-στυρένιο (ABS) |
| Μεταχείριση | Ακατέργαστο                               |
| Χρώμα       | Traffic white                             |
| Κωδικός RAL | 9016                                      |

#### Ασφάλεια

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Αντοχή σε κρούση IK       | IK07 |
| Κατηγορία προστασίας (IP) | IP40 |

#### Συνθήκες χρήσης

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -5 - 60 °C |
|-------------------------|------------|

#### Εξοπλισμός

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Με προστατευτικό φιλμ | Όχι |
|-----------------------|-----|

#### Ρύθμιση

|           |     |
|-----------|-----|
| Επικάλυψη | Ναι |
|-----------|-----|

#### Συνδεσιμότητα

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Τρόπος στήριξης | Κάντε κλικ στην τοποθέτηση |
|-----------------|----------------------------|

#### Κατάλληλο για

ATA 12x50

#### Βιωσιμότητα

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) | Ναι |
| Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC    | Ναι |
| Συμμόρφωση RoHS                  | Ναι |