



VP72M

Quadro policarbonato, Vector, porta trasparente 400x650x210 mm IP65, 4x18M

Caratteristiche tecniche

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a parete

Corrente

Corrente nominale 63 A

Equipaggiamento

Numero di guide DIN 4

Numero di file 4

Numero di sezioni in larghezza 1

Con serratura Sì

Con morsettiera di neutro No

Numero di moduli

Numero di moduli 72

Serie

Altezza 650 mm

Larghezza 400 mm

Profondità 210 mm

Porta / coperchio

Numero di porte del quadro elettrico 1

Serie

Profondità di installazione 210 mm

Numero di unità in larghezza 18

Porta / coperchio

Porta/frontale trasparente Sì

Materiali

Materiale Plastica

Codice RAL 7035

Colore Grigio chiaro

Equipaggiamento

Con morsettiera di terra No

Con piastra di montaggio No

Protezione

Classe protezione Isolamento classe II

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP65

Tipo di bloccaggio 3 lati 7 mm

Grado di resistenza al filo incandescente GWT 850 °C

Sostenibilità

Conformità ROHS Sì