




10122339

Plaque de recouvr. 2 postes, R.1, orange transp./blanc polaire bril., acrylique

#### Caractéristiques techniques

##### Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de postes  | 2 |
| Nombre de modules | 2 |

##### Matières

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Couleur                | Orange     |
| Code RAL               | 2003       |
| Finition de la surface | Brillant   |
| Matière                | Acrylique  |
| Traitement             | Non traité |

##### Dimensions

|            |           |
|------------|-----------|
| Hauteur    | 152,20 mm |
| Largeur    | 81,20 mm  |
| Profondeur | 9,90 mm   |

##### Accessoires

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Étiquetés, avec champ d'étiquetage | No |
|------------------------------------|----|

##### Installation, montage

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Position de montage/connexion | Horizontale<br>Verticale |
|-------------------------------|--------------------------|

##### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
| Résistance aux chocs IK | IK05 |

##### Textes

|                     |                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------|
| Mode d'installation | Fixation de borne<br>Pour montage vertical ou horizontal |
|---------------------|----------------------------------------------------------|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |