




10122339

**Afdekraam 2-v, berker R.1, oranje acryl/polarwit**

**Technische karakteristieken**

**Capaciteit**

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal gangen  | 2 |
| Aantal modules | 2 |

**Materiaal**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Kleur                  | Oranje      |
| RAL-kleur              | 2003        |
| Afwerking oppervlakte  | Glanzend    |
| Materiaal              | Acryl       |
| Oppervlaktebehandeling | Onbehandeld |

**Afmetingen**

|         |           |
|---------|-----------|
| Hoogte  | 152,20 mm |
| Breedte | 81,20 mm  |
| Diepte  | 9,90 mm   |

**Toebehoren**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

**Installatie, montage**

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Montage/aansluitpositie | Horizontaal<br>Verticaal |
|-------------------------|--------------------------|

**Veiligheid**

|                      |      |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP20 |
| Slagvastheid IK      | IK05 |

**Teksten**

|              |                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| Montagewijze | Klembevestiging<br>Voor horizontale en verticale montage |
|--------------|----------------------------------------------------------|

**Duurzaamheid**

|               |    |
|---------------|----|
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform  | Ja |