



10122334

Okvir 2-struki, R.1, akrilik, narandžasta prozirna/crna sjajna

#### Tehničke karakteristike

##### Kapacitet

|             |   |
|-------------|---|
| Broj:       | 2 |
| Broj modula | 2 |

##### Materijali

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Boja            | Narandžasta |
| RAL kod         | 2003        |
| Obrada površine | Sjajno      |
| Materijal       | Akril       |
| Obrada          | Neobrađeno  |

##### Dimenzije

|        |           |
|--------|-----------|
| Visina | 152,20 mm |
| Širina | 81,20 mm  |
| Dubina | 9,90 mm   |

##### Pribor

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Ima polje za označavanje | Ne |
|--------------------------|----|

##### Instalacija, montaža

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Položaj za montažu/spajanje | Vodoravno/Horizontalno<br>Uspravno/Vertikalno |
|-----------------------------|---|

##### Sigurnost

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP20 |
| Otpornost na udarce IK        | IK05 |

##### Tekst

|                   |   |
|-------------------|---|
| Način instalacije | Pričvršćivanje stezaljkom<br>Za vertikalnu i horizontalnu montažu |
|-------------------|---|

##### Održivost

|                   |    |
|-------------------|----|
| REACH-bez SVHC    | Da |
| Usklađeno sa RoHS | Da |