



16271404

Touche double, S.1/B.7, alu mat, laqué

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Touche double

Matières

Couleur Aluminium
Code RAL 9006
Finition de la surface Mat
Matière Thermoplastique
Traitement Non traité
Laqué

Dimensions

Hauteur 54,90 mm
Largeur 55,70 mm
Profondeur 22 mm

Connectivité

Type de montage Fixation par serrage

Équipement

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière Oui

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage No

Sécurité

Indice de protection IP IP20
Résistance aux chocs IK IK05

Textes

Impression Sans inscription
Mode d'installation Fixation de borne
Éclairage Pour circuit d'éclairage et de surveillance
Bouton poussoir Également pour les applications KNX : poussoir 2 postes et poussoir 2 postes groupé, 4 fonctions

Adapté à

Berker S.x/B.x