



VP54G

Coffret, Vector, polycarbonate, porte pleine, 400x500x210 mm

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage	En saillie
---------	------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

Equipement

Nombre rangées	3
Avec fermeture	Oui
Borne à conducteur neutre	Non

Capacité

Nombre de modules	54
-------------------	----

Dimensions

Hauteur	500 mm
Largeur	400 mm
Profondeur	210 mm

Cache, porte

Nombre de portes	1
------------------	---

Dimensions

Profondeur de montage	210 mm
-----------------------	--------

Cache, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Non
--------------------------------	-----

Matière

Matière	Polycarbonate (PC)
Code RAL	7035
Couleur	Gris clair

Equipement

Borne de mise à la terre	Non
Plaque de montage incluse	Non

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK08
Indice de protection IP	IP65
Type de verrouillage	Triangle 7 mm
GWT tenue au fil incandescent	850 °C

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----