




FD32ZN

### Coffret NewVegaD pré équipé pour comptage tri électronique - tarif Bleu h600

#### Caractéristiques techniques

##### Installation, montage

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Adapté à un usage extérieur | Non        |
| Montage sur                 | En saillie |

##### Courant électrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 63 A |
|-------------------------|------|

##### Equipement

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Nombre de rails           | 0   |
| Nombre de rangées         | 3   |
| Avec fermeture            | Non |
| Borne à conducteur neutre | Non |

##### Capacité

|                   |    |
|-------------------|----|
| Nombre de modules | 72 |
|-------------------|----|

##### Dimensions

|            |        |
|------------|--------|
| Hauteur    | 600 mm |
| Largeur    | 550 mm |
| Profondeur | 193 mm |

##### Couvercle, porte

|                  |   |
|------------------|---|
| Nombre de portes | 0 |
|------------------|---|

##### Dimensions

|                    |    |
|--------------------|----|
| Largeur en modules | 24 |
|--------------------|----|

##### Couvercle, porte

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Couvercle/porte transparent(e) | Non |
|--------------------------------|-----|

##### Raccordement

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Nombre d'entrée de câbles | 4 |
|---------------------------|---|

##### Matière

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Matériau | Métal<br>Plastique |
| Code RAL | 9010               |
| Couleur  | Blanc pur          |

##### Equipement

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Borne de mise à la terre  | Non |
| Plaque de montage incluse | Non |

##### Sécurité

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Classe de protection      | Classe II    |
| Classe de protection (IP) | IP30         |
| Type de verrouillage      | Sans serrure |

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|