



HIM4081

Preklopna sklopka, modularna, 1-0-2, 4x80A, montaža na DIN šinu/montažnu ploču

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni radni napon U_e	380 - 415 V
Nazivni izolacijski napon U_i	800 V
Nazivni impulsni podnosivi napon U_{imp}	8000 V

Električna struja

Nazivna struja	80 A
Nazivna kratkotrajna podnosiva struja I_{cw} IEC 60947	1,50 kA
Nazivna uvjetna struja kratkog spoja I_{cc} sa gl-gG osiguračima	50 kA

Snaga

Nazivna radna snaga pri 400 V AC AC1	52000 W
--------------------------------------	---------

Arhitektura

Broj polova	4
Kontrolni/radni element	Kratka okretna tipka
Tip pola	4P

Instalacija, montaža

Nazivni zatezni moment	3,5 - 3,85 Nm
------------------------	---------------

Dimenzije

Visina	76 mm
Širina	140 mm
Dubina	89 mm

Kontrole i indikatori

Integrisan motorni pogon	Ne
--------------------------	----

Poklopac, vrata

Mogućnost međusobnog zaključavanja	Da
------------------------------------	----

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Kapacitet

Broj modula	8
-------------	---

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Snaga

Ukupni gubitak snage pri IN	9,60 W
-----------------------------	--------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-20 - 70 °C
-------------------	-------------

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča	2.5 - 35 mm ²
Presjek krutog provodnika	2.5 - 35 mm ²

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da