



ATA163049016

**Unutrašnji ugao, ateha 16x30 mm, prometna bijela**

**Tehničke karakteristike**

**Pribor**

Vrsta pribora Oblikovano/kalupljeno

**Postavke**

Ugaoni domet 83 - 140

**Dimenzije**

Visina 16 mm

Širina 32 mm

**Materijali**

Materijal Akrilonitril butadien stiren (ABS)

Obrada Neobrađeno

Boja Prometna bijela

RAL kod 9016

**Sigurnost**

Otpornost na udarce IK IK07

Ingress Protection (IP) klasa IP40

**Standardi**

Prikladno za funkcionalni integritet prema DIN4102-12 Ne

**Uvjeti korištenja**

Radna temperatura -5 - 60 °C

**Oprema**

Sa zaštitnim filmom Ne

**Konfiguracija**

Preklapanje Da

**Povezivost**

Vrsta montaže Uklopna montaža

**Pogodno za**

ATA 16x30

**Održivost**

Bez halogena Da

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da

Ilustracije / crteži

