



ATA163049016

TEHALIT ATA ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 32x16 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Παρελκόμενα

Είδος παρελκόμενου εξαρτήματος Μορφοποιημένο

Ρυθμίσεις

Εύρος γωνίας 83 - 140

Διαστάσεις

Ύψος 16 mm

Πλάτος 32 mm

Υλικά

Υλικό Ακρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-στυρένιο (ABS)

Μεταχείριση Ακατέργαστο

Χρώμα Traffic white

Κωδικός RAL 9016

Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK IK07

Κατηγορία προστασίας (IP) IP40

Standards

Κατάλληλο για λειτουργική ακεραιότητα σύμφωνα με το DIN4102-12 Όχι

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - 60 °C

Εξοπλισμός

Με προστατευτικό φιλμ Όχι

Κατάλληλο για

ATA 16x30

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι

Εικονογραφήσεις | Σχέδια

