



KN06P

Aansluitklem fase, quickconnect, 6 posities

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	63 A
-----------------	------

Afmetingen

Hoogte	33 mm
Breedte	30 mm
Diepte	34 mm

Spanning

Nominale spanning	230 - 230 V
Nominale spanning Ue	230 - 230 V
Nominale isolatiespanning Ui	400 V

Materiaal

Kleur	Bruin
Materiaal	Polyamide (PA)
RAL-code	8014

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Veer/veer verbinding
---------------	----------------------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja