




75441129



## KNX therm. met regelknop, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht) | 10 mA |
|-----------------------------------------|-------|

#### Funcities

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Parallel bedrijf mogelijk | Ja |
| Met decentrale bediening  | Ja |

#### Materiaal

|          |          |
|----------|----------|
| Kleur    | Polarwit |
| RAL-code | 9010     |

#### Afmetingen

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Afmetingen               | 70.80 x 70.80 mm |
| Inbouwdiepte             | 22,90 mm         |
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 26 mm            |

#### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--------------------------------------------|------|

#### Gebruiksvoorwaarden

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur      | -5 - 45 °C |
| Energiezuinigheidsklasse | IV (2%)    |

#### Spanning

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Netspanning via bus | 21 - 32 V |
|---------------------|-----------|

#### Teksten

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Montagewijze | Zonder spreidklemmen |
|--------------|----------------------|

#### Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |