



75441124



IP20



**Termostato KNX KNX - Serie Q.1/Q.3 alu velluto, verniciato**

**Caratteristiche tecniche**

**Corrente**

Corrente assorbita dal bus in trasferimento dati 10 mA

**Funzioni**

Idoneo per funzionamento in parallelo Si

Con comando locale Si

**Materiali**

Colore Alluminio

Codice RAL 9006

**Serie**

Serie 70.80 x 70.80 mm

Profondità di installazione 22,90 mm

Profondità delle scatole da incasso 26 mm

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

Classe di efficienza energetica IV (2%)

**Condizioni di impiego**

Tensione d'esercizio tramite cavo bus 21 - 32 V

**Testo**

Tipo di montaggio Senza graffe a espansione

**Sostenibilità**

Conformità REACH - SVHC free Si

Conformità ROHS Si