




75441124



IP20



KNX therm. met regelknop, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht)	10 mA
---	-------

Funcities

Parallel bedrijf mogelijk	Ja
---------------------------	----

Met decentrale bediening	Ja
--------------------------	----

Materiaal

Kleur	Aluminium
-------	-----------

RAL-code	9006
----------	------

Afmetingen

Afmetingen	70.80 x 70.80 mm
------------	------------------

Inbouwdiepte	22,90 mm
--------------	----------

Inbouwdiepte inbouwdozen	26 mm
--------------------------	-------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Energiezuinigheidsklasse	IV (2%)
--------------------------	---------

Spanning

Netspanning via bus	21 - 32 V
---------------------	-----------

Teksten

Montagewijze	Zonder spreidklemmen
--------------	----------------------

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
-----------------	----

RoHS conform	Ja
--------------	----