



10122289

Okvir, 2-struki, R.3, polarna bijela sjajna

Tehničke karakteristike

Kapacitet

| | |
|-------------|---|
| Broj: | 2 |
| Broj modula | 2 |

Materijali

| | |
|-----------------|----------------|
| Boja | Polarna bijela |
| RAL kod | 9010 |
| Obrada površine | Sjajno |
| Materijal | Termoplastika |
| Obrada | Neobrađeno |

Dimenzije

| | |
|--------|-----------|
| Visina | 151,75 mm |
| Širina | 80,75 mm |
| Dubina | 9,90 mm |

Pribor

| | |
|--------------------------|----|
| Ima polje za označavanje | Ne |
|--------------------------|----|

Instalacija, montaža

| | |
|-----------------------------|---|
| Položaj za montažu/spajanje | Vodoravno/Horizontalno Uspravno/Vertikalno |
|-----------------------------|---|

Sigurnost

| | |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP20 |
| Otpornost na udarce IK | IK05 |

Tekst

| | |
|-------------------|---|
| Način instalacije | Pričvršćivanje stezaljkom Za vertikalnu i horizontalnu montažu |
|-------------------|---|

Održivost

| | |
|-------------------|----|
| Bez halogena | Da |
| REACH-bez SVHC | Da |
| Usklađeno sa RoHS | Da |