



FD32DN

Caja de distribución de superficie vegaD,3 filas,72M,600x550x193mm s/puerta

Características técnicas

Tensión

Tensión nominal	230 - 400 V
-----------------	-------------

Instalación, montaje

Adecuado para uso en exteriores	No
---------------------------------	----

Montaje en	Montaje en superficie
------------	-----------------------

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	160 A
----------------------------	-------

Equipo

Número de carriles	3
--------------------	---

Número de filas	3
-----------------	---

Con cierre	No
------------	----

Tiene bloque de terminales neutro	No
-----------------------------------	----

Capacidad

Número de módulos	72
-------------------	----

Dimensiones

Altura	600 mm
--------	--------

Anchura	550 mm
---------	--------

Profundidad	193 mm
-------------	--------

Cubierta, puerta

Número de puertas de armario	0
------------------------------	---

Número de bloqueos	0
--------------------	---

Dimensiones

Número de unidades de ancho	24
-----------------------------	----

Cubierta, puerta

La puerta/cubierta es transparente	No
------------------------------------	----

Conexión

Número de entradas de conductos de cables	4
---	---

Materiales

Material	Metal Plástico
----------	-------------------

Código RAL	9010
------------	------

Colour	Blanco puro
--------	-------------

Equipo

Tiene bloque de terminales de conexión a tierra	Sí
---	----

Tiene placa de montaje	No
------------------------	----

Seguridad

Clase de protección	Clase de aislamiento II
---------------------	-------------------------

Resistencia al impacto IK	IK07
---------------------------	------

Índice de protección IP	IP30
-------------------------	------

Tipo de cerradura	Sin bloqueo
-------------------	-------------

Sostenibilidad

Conforme con RoHS	Sí
-------------------	----