



FP25TN2

Armoire, univers, IP44, classe de protection I, 1950x1300x205mm, inoccupé

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	1950 mm
Largeur	1300 mm
Profondeur	205 mm
Épaisseur du matériau des parois latérales	1 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP44
Classe de protection	Classe I
Type de verrouillage	Fermeture à 3-points Par clé
Résistance aux chocs IK	IK09

Équipement

Nombre de travée de large	5
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	10

Installation, montage

Montage	Fixation au sol
Adapté à un usage extérieur	Non

Matière

Couleur	Blanc pur
Code RAL	9010
Traitement de surface	Thermolaquage
Matière	Acier

Équipement

Nombre rangées	12
----------------	----

Cache, porte

Nombre de portes	2
Nombre de serrure de la porte	0
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Courant électrique

Courant assigné nominal	400 A
-------------------------	-------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----