



FD32AN

**Coffret, NewVegaD, 600x550x193mm, saillie 3 rangées 72modules, dont 2 à compléter**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale	230 - 400 V
------------------	-------------

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage sur	En saillie

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	160 A
-------------------------	-------

**Equipement**

Nombre de rails	1
Nombre de rangées	3
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Non

**Capacité**

Nombre de modules	72
-------------------	----

**Dimensions**

Hauteur	600 mm
Largeur	550 mm
Profondeur	193 mm

**Couvercle, porte**

Nombre de portes	0
------------------	---

**Dimensions**

Largeur en modules	24
--------------------	----

**Couvercle, porte**

Couvercle/porte transparent(e)	Non
--------------------------------	-----

**Raccordement**

Nombre d'entrée de câbles	4
---------------------------	---

**Matière**

Matériau	Métal Plastique
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

**Equipement**

Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non

**Sécurité**

Classe de protection	Classe II
Classe de protection (IP)	IP30
Type de verrouillage	Sans serrure

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----