



FD32AN

Caja componible sup.vegaD p.1 kit de equip+1 fila,24M,600x550x193mm s/puerta

Características técnicas

Tensión

Tensión nominal 230 - 400 V

Instalación, montaje

Adecuado para uso en exteriores No

Montaje en Montaje en superficie

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 160 A

Equipo

Número de perfiles DIN 1

Número de filas 3

Con cierre No

Tiene bloque de terminales neutro No

Capacidad

Número de módulos 72

Dimensiones

Altura 600 mm

Anchura 550 mm

Profundidad 193 mm

Tapa, puerta

Número de puertas de armario 0

Dimensiones

Número de unidades en ancho 24

Tapa, puerta

La puerta/cubierta es transparente No

Conexión

Número de entradas de conductos de cables 4

Materiales

Material Metal
Plástico

Código RAL 9010

Colour Blanco puro

Equipo

Tiene bloque de bornes de conexión a tierra Sí

Tiene placa de montaje No

Seguridad

Clase de protección Clase de aislamiento II

Clase de protección de entrada (IP) IP30

Tipo de cerradura Sin bloqueo

Sostenibilidad

Conforme RoHS Sí