




10122284

## Afdekraam 2-v, berker R.3, aluminium/zwart

### Technische karakteristieken

#### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal gangen  | 2 |
| Aantal modules | 2 |

#### Materiaal

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Kleur                  | Aluminium                   |
| RAL-kleur              | 9006                        |
| Afwerking oppervlakte  | Mat                         |
| Materiaal              | Aluminium                   |
| Oppervlaktebehandeling | Geanodiseerd<br>Onbehandeld |

#### Afmetingen

|         |           |
|---------|-----------|
| Hoogte  | 152,20 mm |
| Breedte | 81,20 mm  |
| Diepte  | 9,90 mm   |

#### Toebehoren

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

#### Installatie, montage

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Montage/aansluitpositie | Horizontaal<br>Verticaal |
|-------------------------|--------------------------|

#### Veiligheid

|                      |      |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP20 |
| Slagvastheid IK      | IK05 |

#### Teksten

|              |                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| Montagewijze | Klembevestiging<br>Voor horizontale en verticale montage |
|--------------|----------------------------------------------------------|

#### Duurzaamheid

|               |    |
|---------------|----|
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform  | Ja |