




75441126



## Q.x - termóstato bp rot. c/BCU, antr

### Características técnicas

#### Intensidade de corrente

|                                                   |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| Consumo de corrente do bus transferência de dados | 10 mA |
|---------------------------------------------------|-------|

#### Funções

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Possibilidade de serviço em paralelo | Sim |
| Com operação local                   | Sim |

#### Materiais

|            |           |
|------------|-----------|
| Cor        | Antracite |
| Código RAL | 7021      |

#### Dimensões

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| Dimensões                                        | 70.80 x 70.80 mm |
| Profundidade da montagem                         | 22,90 mm         |
| Profundidade de montagem das caixas de encastrar | 26 mm            |

#### Índice de proteção

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Índice de proteção IP | IP20 |
|-----------------------|------|

#### Condições de utilização

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamento    | -5 - 45 °C |
| Classe de eficiência energética | IV (2%)    |

#### Tensão

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Tensão de funcionamento do bus | 21 - 32 V |
|--------------------------------|-----------|

#### Textos

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Modo de instalação | Sem garras de expansão |
|--------------------|------------------------|

#### Sustentabilidade

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| REACH - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHs     | Sim |