




10122074

**Cornice doppia Serie R.classic alu/bianco polare, alluminio anodizzato****Caratteristiche tecniche****Numero di moduli**

|                  |   |
|------------------|---|
| Numero di bande  | 2 |
| Numero di moduli | 2 |

**Materiali**

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Colore                | Alluminio  |
| Codice RAL            | 9006       |
| finitura superficiale | Opaco      |
| Materiale             | Alluminio  |
| Trattamento           | Anodizzato |

**Serie**

|            |           |
|------------|-----------|
| Altezza    | 81,20 mm  |
| Larghezza  | 152,20 mm |
| Profondità | 9,90 mm   |

**Acessori**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Con campo per l'etichetta | No |
|---------------------------|----|

**Installazione, montaggio**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Posizione di montaggio/collegamento | Orizzontale<br>Verticale |
|-------------------------------------|--------------------------|

**Protezione**

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP20 |
| Resistenza agli urti IK                 | IK07 |

**Testo**

|                   |                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tipo di montaggio | Fissaggio con morsetto<br>Per installazione verticale e orizzontale |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|

**Sostenibilità**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Senza alogeni                | Sì |
| Conformità REACH – SVHC free | Sì |
| Conformità ROHS              | Sì |