



HW2W316DS

Switch Disconnecter HW2 1600 A 3P Drawout

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	1600 A
Toegekende korteduurstroom I _{cw} t=1 s 220-240 VAC volgens IEC 60947-3	66 kA
Toegekende korteduurstroom I _{cw} t=1 s 380-415 VAC volgens IEC 60947-3	66 kA

Uitvoering

Aantal polen	3
Uitvoering component	Uitrijbaar

Spanning

Nominale isolatiespanning U _i	1000 V
Nominale stoothoudspanning U _{imp}	12000 V

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 70 °C
---------------------	-------------

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja