


75441171



## KNX therm. met regelknop, berker K.5, aluminium

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht)	10 mA
---	-------

#### Funcities

Parallel bedrijf mogelijk	Ja
Met decentrale bediening	Ja

#### Materiaal

Kleur	Aluminium
RAL-code	9006

#### Afmetingen

Afmetingen	70.80 x 70.80 mm
Inbouwdiepte	22,90 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	26 mm

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
Energiezuinigheidsklasse	IV (2%)

#### Spanning

Netspanning via bus	21 - 32 V
---------------------	-----------

#### Teksten

Montagewijze	Zonder spreidklemmen
--------------	----------------------

#### Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja