



75441171



Termostat prostorový s tlačítky K.5 alu lak.

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Příkon sběrnice, přenos dat 10 mA

Funkce

Možnost paralelní služby Ano

S místním ovládáním Ano

Materiál

Barva Hliník

Kód RAL 9006

Rozměry

Rozměry 70.80 x 70.80 mm

Vestavěná hloubka 22,90 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 26 mm

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP20

Podmínky použití

Provozní teplota -5 - 45 °C

Třída energetické účinnosti IV (2%)

Napětí

Provozní napětí nad sběrnici 21 - 32 V

Texty

Způsob montáže Bez rozpěrných přichytek

Udržitelnost

Bez REACh-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano