



75441171



Termostat prostorový s tlačítky K.5 alu lak.

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Příkon sběrnice, přenos dat	10 mA
-----------------------------	-------

Funkce

Možnost paralelní služby	Ano
--------------------------	-----

S místním ovládáním	Ano
---------------------	-----

Materiál

Barva	Hliník
-------	--------

Kód RAL	9006
---------	------

Rozměry

Rozměry	70.80 x 70.80 mm
---------	------------------

Vestavěná hloubka	22,90 mm
-------------------	----------

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	26 mm
--	-------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 45 °C
------------------	------------

Třída energetické účinnosti	IV (2%)
-----------------------------	---------

Napětí

Provozní napětí nad sběrnici	21 - 32 V
------------------------------	-----------

Texty

Způsob montáže	Bez rozpěrných přchytek
----------------	-------------------------

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
-----------------------------	-----

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----