



75441183



Termostato KNX KNX - Serie B.7 alu opaco, verniciato

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente assorbita dal bus in trasferimento dati	10 mA
--	-------

Funzioni

Idoneo per funzionamento in parallelo	Si
Con comando locale	Si

Materiali

Colore	Alluminio
Codice RAL	9006

Serie

Serie	70.80 x 70.80 mm
Profondità di installazione	22,90 mm
Profondità delle scatole da incasso	26 mm

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
Classe di efficienza energetica	IV (2%)

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio tramite cavo bus	21 - 32 V
---------------------------------------	-----------

Testo

Tipo di montaggio	Senza graffe a espansione
-------------------	---------------------------