



75441179



#### Termostato KNX KNX - Serie K.1 bianco polare lucido

##### Caratteristiche tecniche

###### Corrente

Corrente assorbita dal bus in trasferimento dati	10 mA
--	-------

###### Funzioni

Idoneo per funzionamento in parallelo	Si
Con comando locale	Si

###### Materiali

Colore	Bianco polare
Codice RAL	9010

###### Serie

Serie	70.80 x 70.80 mm
Profondità di installazione	22,90 mm
Profondità delle scatole da incasso	26 mm

###### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

###### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
Classe di efficienza energetica	IV (2%)

###### Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio tramite cavo bus	21 - 32 V
---------------------------------------	-----------

###### Testo

Tipo di montaggio	Senza graffe a espansione
-------------------	---------------------------

###### Sostenibilità

Conformità REACh - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si