




75441152



KNX therm. met regelknop, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht)	10 mA
---	-------

Funcities

Parallel bedrijf mogelijk	Ja
---------------------------	----

Met decentrale bediening	Ja
--------------------------	----

Materiaal

Kleur	Wit
-------	-----

RAL-code	1013
----------	------

Afmetingen

Afmetingen	70.80 x 70.80 mm
------------	------------------

Inbouwdiepte	22,90 mm
--------------	----------

Inbouwdiepte inbouwdozen	26 mm
--------------------------	-------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Energiezuinigheidsklasse	IV (2%)
--------------------------	---------

Spanning

Netspanning via bus	21 - 32 V
---------------------	-----------

Teksten

Montagewijze	Zonder spreidklemmen
--------------	----------------------