



SL200559019016

#### Technické vlastnosti

##### Příslušenství

Předem vybaveno	Prázdný
-----------------	---------

##### Rozměry

Výška	125 mm
Šířka	20 mm
Hloubka	48 mm
Délka	105 mm
Počet jednotek	1

##### Vybavení

Prázdná zásuvková skříňka	Ne
---------------------------	----

##### Materiál

Materiál	Umělá hmota
Barva	Dopravní bílá
Kód RAL	9016

##### Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP40
Mechanická odolnost IK	IK07

##### Podmínky použití

Provozní teplota	5 - 60 °C
------------------	-----------

##### Instalace, montáž

Montážní/připojovací poloha	Horizontální
-----------------------------	--------------

##### Přenos

Kompatibilní s formátem vestavných zásuvek	Standard 60 mm
--	----------------

##### Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----

#### Ilustrace a výkresy

