



DAS24533009016

**Colonne 2 faces fixation vérin hauteur 3,3-3,6m blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Profondeur	132 mm
Largeur	132 mm
Hauteur de montage	3,3 - 3,6 m
Réglage de la hauteur	300 mm
Section intérieure / utile	4300 - 4300 mm <sup>2</sup>
Forme de la colonne	Rectangulaire
Largeur du couvercle	45 mm

**Plastron, porte**

Nombre de couvercles	2
----------------------	---

**Equipement**

Réglable	Oui
Est portatif	No

**Câble**

Position de l'entrée de câble	Dessus
-------------------------------	--------

**Installation, montage**

Montage au plafond possible	Oui
Convient au montage au sol	Oui

**Matières**

Matière	Aluminium
Traitement	Laqué
Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016

**Configuration**

Nombre de côtés pour l'installation	Double face
-------------------------------------	-------------

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

**Illustrations | dessins**

