



DAS24533009016

#### Technické vlastnosti

##### Rozměry

Hloubka	132 mm
Šířka	132 mm
Instalační výška	3,3 - 3,6 m
Nastavení výšky	300 mm
Vnitřní průřez vodiče	4300 - 4300 mm <sup>2</sup>
Tvar sloupku	Obdélníkový
Šířka víka	45 mm

##### Kryt, dveře

Počet namontovatelných vík	2
----------------------------	---

##### Vybavení

Nastavitelný	Ano
Je přenosný	Ne

##### Kabel

Umístění kabelového vstupu	Nahoře
----------------------------	--------

##### Instalace, montáž

Možnost montáže na strop	Ano
Vhodné pro montáž na zem	Ano

##### Materiál

Materiál	Hliník
Povrch	Lakované
Barva	Dopravní bílá
Kód RAL	9016

##### Konfigurace

Počet stran pro instalaci	Dvoustranný
---------------------------	-------------

##### Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----

#### Ilustrace a výkresy

