




75318003



IP20



KNX schakel-/jaloezie-actor 8-voudig, 16 A capacitef

Technische eigenschappen

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS
--------------------------	-----

Aansluitmogelijkheden

Met KNX-bussysteem	Ja
Met bussysteem KNX RF	Nee

Afmetingen

Afmetingen	90 x 72 mm
Hoogte	90 mm
Breedte	72 mm
Diepte	70 mm
Aantal breedte-eenheden	4

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
-------	------------

Samenstelling

Radiofrequentie bidirectioneel	Nee
--------------------------------	-----

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Vermogen

Vermogen gloeilamp 230 V	3000 - 3000 W
--------------------------	---------------

Spanning

Nominale spanning Ue	230 - 230 V
Netspanning via bus	21 - 32 V

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Teksten

Functie	Met positioneringsfunctie voor jaloezie- en lamellenstand Met veiligheidsfuncties bijv. voor windsensor Met zonweringsfunctie
Aansluitwijze	Met schroefklemmen

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja