Fiche technique du produit
75318005



75318005



Actionneurs de commutation, REG - 2, 4, 8 postes

Caractéristiques techniques

Réglages

Modes de configuration supportés	ETS

Connectivité

Avec système de bus EIB/KNX	Oui
Avec système bus radio-KNX	Non

Dimensions

Dimensions	90 x 144 mm
Hauteur	90 mm
Largeur	144 mm
Profondeur	70 mm
Largeur en modules	8

Courant électrique

Courant de commutation max.	16 A
Courant nominal IN	16 A

Installation, montage

Montage sur	Rail DIN

Matière

Couleur	Gris clair

Equipement

Fréquence radio bidirectionnelle	Non

Puissance

Ampoules à incandescence et halogènes 230 V	3680 W

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
Tension de service par bus	21 - 32 V

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C

Textes

Type de raccordement	Avec bornes à vis

Durabilité

REACh-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui