



16246084

Bilanciere con lente e con serigrafia "0" Berker Q.1/Q.3 alu velluto, vernic.

Caratteristiche tecniche

Architettura

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Elemento di controllo/comando | Levetta singola |
|-------------------------------|-----------------|

Materiali

| | |
|-----------------------|--------------|
| Colore | Alluminio |
| Codice RAL | 9006 |
| finitura superficiale | Vellutato |
| Materiale | Duroplastica |
| Trattamento | Verniciato |

Serie

| | |
|------------|----------|
| Altezza | 58 mm |
| Larghezza | 58 mm |
| Profondità | 22,50 mm |

Connettività

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Tipo di montaggio/installazione | Fissaggio a morsetto |
|---------------------------------|----------------------|

Equipaggiamento

| | |
|--------------------------------------|----|
| Finestra di monitoraggio uscita/luce | Si |
|--------------------------------------|----|

Acessori

| | |
|---------------------------|----|
| Con campo per l'etichetta | No |
|---------------------------|----|

Protezione

| | |
|---|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP20 |
| Resistenza agli urti IK | IK02 |

Testo

| | |
|------------------------------------|--|
| Stampa | Con stampa "0" |
| Tipo di montaggio | Fissaggio con morsetto |
| Illuminazione | Per illuminazione e commutazione di controllo |
| Pulsante | Anche per applicazioni KNX: pulsante di gruppo singolo |
| Interruttore/pulsante a bilanciere | Per interruttore a bilanciere a più poli |

Adatto per

BERKER Q.x

Sostenibilità

| | |
|------------------------------|----|
| Conformità REACh – SVHC free | Si |
| Conformità ROHS | Si |