



16246084

Tipka, sa narandžastom indikacijom i natpisom "0", Q.1/Q.3, aluminij pliš

Tehničke karakteristike

Arhitektura

Kontrolni/radni element	Tipka
-------------------------	-------

Materijali

Boja	Aluminij
RAL kod	9006
Obrada površine	Baršunasto/pliš
Materijal	Duroplastika
Obrada	Lakirano

Dimenzije

Visina	58 mm
Širina	58 mm
Dubina	22,50 mm

Povezivost

Vrsta montaže	Montaža stezaljkama
---------------	---------------------

Oprema

Prozor za nadzor/izlaz za svjetlo	Da
-----------------------------------	----

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK02
Koristi se u višoj IP klasi	IP44 u kombinaciji sa setom za plombiranje

Tekst

Otisak	Sa oznakom „0“
Način instalacije	Pričvršćivanje stezaljkom
Rasvjeta	Za nadzorni i krug rasvjete
Taster	Također za KNX aplikacije: Grupni taster, 1-struki
Tipka prekidača/tipka tastera	Za tipke višepolnih prekidača

Pogodno za

Q.x	
-----	--

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da