



16246084

Β.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Q.x ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Μονό πλήκτρο

Υλικά

Χρώμα Αλουμίνιο

Κωδικός RAL 9006

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ

Υλικό Duroplastic

Μεταχείριση Βερνίκι

Διαστάσεις

Ύψος 58 mm

Πλάτος 58 mm

Βάθος 22,50 mm

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Τοποθέτηση σφικτήρα

Εξοπλισμός

Πλακίδια φωτεινά Ναι

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Όχι

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Αντοχή σε κρούση IK IK02

Χρήση σε υψηλότερη κατηγορία IP IP44 σε συνδυασμό με σετ στεγανοποίησης

Κείμενο

Σήμανση Με αποτύπωμα "O"

Τρόπος εγκατάστασης Τοποθέτηση σφικτήρα

Φωτισμός Για κύκλωμα φωτισμού και επιτήρησης

Μπουτόν Επίσης για εφαρμογές KNX: ομαδικό μπουτόν πίεσης, μονό

Μπουτόν/Πλήκτρο Για πολυπολικούς διακόπτες

Κατάλληλο για

Q.x

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι