



16246086

Touche avec inscription « 0 », Q.x, anthracite velours, laqué

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Touche simple

Matières

Couleur Anthracite
Code RAL 7021
Finition de la surface Velours
Matière Duroplastique
Traitement Non traité
Laqué

Dimensions

Hauteur 58 mm
Largeur 58 mm
Profondeur 22,50 mm

Connectivité

Type de montage Fixation par serrage

Équipement

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière Oui

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage No

Sécurité

Indice de protection IP IP20
Résistance aux chocs IK IK02
Utilisable dans une classe de protection IP plus élevée IP44 en combinaison avec le kit d'étanchéité

Textes

Impression Avec inscription "0"
Mode d'installation Fixation de borne
Éclairage Pour circuit d'éclairage et de surveillance
Bouton poussoir Également pour les applications KNX : bouton-poussoir de groupe, simple
Interrupteurs / Poussoirs à bascule Pour bouton-poussoir multipôles

Adapté à

Berker Q.x

Durabilité

Sans halogène Oui
Conformité REACH Oui
Conforme à la directive RoHS Oui