



16246086

Tipka, sa narandžastom indikacijom i natpisom "0", Q.1/Q.3, antracit pliš

#### Tehničke karakteristike

##### Arhitektura

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Kontrolni/radni element | Tipka |
|-------------------------|-------|

##### Materijali

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Boja            | Antracit               |
| RAL kod         | 7021                   |
| Obrada površine | Baršunasto/pliš        |
| Materijal       | Duroplastika           |
| Obrada          | Neobrađeno<br>Lakirano |

##### Dimenzije

|        |          |
|--------|----------|
| Visina | 58 mm    |
| Širina | 58 mm    |
| Dubina | 22,50 mm |

##### Povezivost

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Vrsta montaže | Montaža stezaljkama |
|---------------|---------------------|

##### Oprema

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Prozor za nadzor/izlaz za svjetlo | Da |
|-----------------------------------|----|

##### Pribor

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Ima polje za označavanje | Ne |
|--------------------------|----|

##### Sigurnost

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP20 |
| Otpornost na udarce IK        | IK02 |

##### Tekst

|                               |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Otisak                        | Sa oznakom „0”                                     |
| Način instalacije             | Pričvršćivanje stezaljkom                          |
| Rasvjeta                      | Za nadzorni i krug rasvjete                        |
| Taster                        | Također za KNX aplikacije: Grupni taster, 1-struki |
| Tipka prekidača/tipka tastera | Za tipke višepolnih prekidača                      |

##### Pogodno za

|            |  |
|------------|--|
| Berker Q.x |  |
|------------|--|

##### Održivost

|                    |    |
|--------------------|----|
| Bez halogena       | Da |
| Usklađeno sa REACH | Da |
| Usklađeno sa RoHS  | Da |