



16246086

Β.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Q.x ΑΝΘΡΑΚΙ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Μονό πλήκτρο

Υλικά

Χρώμα Ανθρακί
Κωδικός RAL 7021
Φινίρισμα επιφάνειας Ματ
Υλικό Duroplastic
Μεταχείριση Ακατέργαστο Βερνίκι

Διαστάσεις

Ύψος 58 mm
Πλάτος 58 mm
Βάθος 22,50 mm

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Τοποθέτηση σφικτήρα

Εξοπλισμός

Πλακίδια φωτεινά Ναι

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Όχι

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20
Αντοχή σε κρούση IK IK02

Κείμενο

Σήμανση Με αποτύπωμα "O"
Τρόπος εγκατάστασης Τοποθέτηση σφικτήρα
Φωτισμός Για κύκλωμα φωτισμού και επιτήρησης
Μπουτόν Επίσης για εφαρμογές KNX: ομαδικό μπουτόν πίεσης, μονό
Μπουτόν/Πλήκτρο Για πολυπολικούς διακόπτες

Κατάλληλο για

Berker Q.x

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι
Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
Συμμόρφωση RoHS Ναι