



16246089

**Touche avec inscription « 0 », Q.x, blanc polaire velours**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Type d'organe de commande	Touche simple
---------------------------	---------------

**Matières**

Couleur	Blanc polaire
Code RAL	9010
Finition de la surface	Velours
Matière	Duroplastique

Traitements

Non traité

**Dimensions**

Hauteur	58 mm
Largeur	58 mm
Profondeur	22,50 mm

**Connectivité**

Type de montage	Fixation par serrage
-----------------	----------------------

**Equipement**

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière	Oui
---------------------------------------	-----

**Accessoires**

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02
Utilisable dans une classe de protection IP plus élevée	IP44 en combinaison avec le kit d'étanchéité

**Textes**

Impression	Avec inscription "0"
Mode d'installation	Fixation de borne
Éclairage	Pour circuit d'éclairage et de surveillance
Bouton poussoir	Également pour les applications KNX : bouton-poussoir de groupe, simple

Interrupteurs / Poussoirs à bascule      Pour bouton-poussoir multipôles

**Adapté à**

Berker Q.x

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui